






























Ama il tuo Verde...

Guida alla scelta del Biotrituratore

Alimentazione	Modello	Potenza	Diametro ramo Max	Qualità e Quantità di Materiale da Triturare	note
 230 V	> GE35L	2.500 W	fino a 35 mm		extra silenzioso
	> GE103	1.800 W	fino a 30 mm	 	
	> GE105	2.200 W	fino a 35 mm	 	Piatto di taglio a doppia funzione
	> GE250	2.500 W	fino a 30 mm	   	GE250 + set 150 = GE250S
	> GE250S	2.500 W	fino a 35 mm	   	
	> GE150	2.500 W	fino a 35 mm	   	
	> GE355	2.500 W	fino a 35 mm	   	Doppia rotazione
	> GE420	3.000 W	fino a 50 mm	     	Doppia camera

	> GB370S	4,5 HP	fino a 45 mm		
	> GB460	4,5 HP	fino a 60 mm		Doppia camera
	> GB460C	9,0 HP	fino a 75 mm		



= Materiale da tritare misto con prevalenza di fogliame e vegetazione verde



= Materiale da tritare in prevalenza secco e duro



> [Biotrituratori](#)